


移動用スピーカー &
スタンドセット

KZ-155

このたびは、TOA 移動用スピーカー&スタンドセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。



安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

転倒・移動防止の処置をする

安定したところに据え付けてください。また、転倒・移動防止の処置を行って
ください。

守らないと、倒れたり、動いたりして、けがの原因となることがあります。



強制

本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

赤マーク（上限高さ）以下の高さで使用する

スタンドに表示の赤マーク（上限高さ）の高さを超えて使用すると、スピー
カーが落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。



強制

構成品

スピーカー	2
スタンド	2
スピーカーケーブル（コネクタ XLR-4-11-C/XLR-4-12C 相当品）20 m *	2
収納ケース	1

* 部品番号：125-32-142-4A


スピーカー

■ 特 長

- コンパクトなサイズながら広帯域特性のフルレンジバスレフ型スピーカーシステムです。
- ユニットは、12 cm 防滴タイプ（コーン紙）を使用しています。ただし、このスピーカーシステムは屋外常設用ではありません。
- エンクロージャ素材には、音響特性の優れた特殊樹脂を使用しています。
- 入出力端子にXLR型コネクタを採用しているため、使用中にスピーカーケーブルが抜けることはありません。

■ 入出力端子

各XLR型コネクタは、内部で並列接続されています。




XLR型コネクタ
1 番ピン、2 番ピン：COM
3 番ピン、4 番ピン：HOT

■ バツフルの向きの変えかた


このスピーカーは、バツフルの向きを180° 変えることにより左右対称にすることができます。

- 1 前面ネットを外す。
ネットの縁を持ち、手前に引っ張ってください。
- 2 バツフル止めねじ6本を外し、バツフルの向きを変える。
- 3 逆の手順で組み立てる。



■ 仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
定 格 入 力	30 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	90 dB (1 W、1 m)
周 波 数 特 性	80 ~ 16,000 Hz
使用スピーカー	12 cm コーン型（防滴タイプ）
入 出 力 端 子	コネクタ XLR-4-31/XLR-4-32 相当品 各 1
仕 上 げ	エンクロージャ：低発泡ポリプロピレン、 グレー（マンセルN4 近似色）
質 量	2.6 kg



単位：mm

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

スタンド

足が簡単に折りたたむための床上型二段式スタンドです。



仕様

有効伸張	1,120～1,650 mm
仕上げ	アルミ、シルバー、艶消し
質量	1.4 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

注意

スタンドに表示の赤マーク（上限高さ）の高さ以下で使用してください。
赤マーク（上限高さ）の高さを超えて使用すると、スピーカーが落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。





収納ケース

スピーカー2台、スタンド2本、20 mスピーカーケーブル2本を1つにまとめて収納でき、移動、保管が簡単な収納ケースです。すべて収納したときの総質量は19 kgです。


仕様

仕上げ	アルミラミネート合板、シルバー（アルミ生地）
質量	8.5 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



接続例



ご注意

有線マイク、録音機器、CDデッキ、およびそれらを接続するケーブルは別途ご用意ください。



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**
 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
 FAX 0570-017-108 (有料)
 ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>