

移動用 PA スピーカー ケース付

KZ-650A

このたびは、TOA 移動用 PA スピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。 **強制**



各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。 **強制**



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

転倒・移動防止の処置をする

安定したところに据え付けてください。また、転倒・移動防止の処置をしてください。
守らないと、倒れたり、動いたりして、けがの原因となることがあります。 **強制**



本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。 **禁止**



上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。 **禁止**



長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。 **禁止**



概要


- 20 cm ウーハーと高能率ドライバー使用の定指向性ホーンツイーターとの組み合わせによる2ウェイ密閉型スピーカーシステムです。ただし、屋外常設用ではありません。
- 入出力端子を2つ備えています。
- 別売の移動用 PA アンプ KZ-30A または KZ-65A に、本機をそれぞれ4台接続できます。
- 別売の移動用 PA スピーカースタンドセット KZ-534 と組み合わせると、移動用スピーカーとして最適です。

特長

- 定指向性ホーンの採用により 60° (水平) × 40° (垂直) の範囲で均一な周波数特性が得られます。
- エンクロージャ素材には、音響特性、耐衝撃性の優れた低発泡ポリプロピレン樹脂を使用しています。
- 入出力端子にロック式の専用コネクターを採用しており、使用中にスピーカーケーブルが抜けることはありません。


入出力端子

各 XLR 型コネクタは、それぞれ内部で並列接続されています。



XLR型コネクタ
1番ピン、2番ピン：COM
3番ピン、4番ピン：HOT

スピーカースタンド取付例



仕様

● 構成品

構 成 品	スピーカースタンド（ブラケット付き）…… 1、収納ケース …… 1、 スピーカークーブル（コネクタ XLR-4-11C/XLR-4-12C 相当品、20 m） …… 1
総 質 量	14 kg

● スピーカー部

エンクロージャ形式	密閉型
許 容 入 力	連続プログラムノイズ：65 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W、1 m)
周波数特性	80 Hz ~ 18 kHz (SPL -10 dB)、60 Hz ~ 20 kHz (ピーク -20 dB)
使用スピーカー	低域用：20 cm コーン型（防滴タイプ）、高域用：定指向性ホーン + ドライバー
入出力端子	コネクタ XLR-4-31、XLR-4-32 相当品 各 1
仕 上 げ	エンクロージャ：低発泡ポリプロピレン、黒（マンセル N1.0 近似色） パンチングネット：圧延鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）
寸 法	452（幅）× 382（高さ）× 210（奥行）mm（ブラケットを含む）
質 量	8.5 kg（ブラケットを含む）
適 合 ア ン プ	KZ-30A、KZ-65A（別売品）
別 売 品	移動用 PA スピーカースタンドセット：KZ-534

● 収納ケース部

仕 上 げ	アルミラミネート合板、シルバー（アルミ生地）
寸 法	478（幅）× 445（高さ）× 259（奥行）mm
質 量	4.3 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
TOA ホームページ	https://www.toa.co.jp/		